



Montage mit Klemmträger (ohne Bohren)

Bedienarten: VS1, VS2, F1 Schnur, F4 Kette



X = gewünschter Überstand



Prüfen Sie, ob der Klemmträger hinsichtlich Fenstermechanik und der Distanz zur Fensterbank eingesetzt werden kann.

!! Stärke Fensterflügel: **Max 25 mm**


!! Beim Aufmass auf vorstehende Beschläge achten

Bestellbreite = B einschliesslich des gewünschten Überstandes (X)

Bestellhöhe = Bei Allen VS Anlagen: H abzüglich 10 mm
 = Bei Allen F Anlagen mit Pendelsicherung (Zusatzartikel): H abzüglich 10 mm
 = Bei Allen F Anlagen ohne Pendelsicherung (Zusatzartikel): H abzüglich 5 mm

Montage mit dünnem Klemmträger (Slim) (ohne Bohren)

Bedienarten: Nur VS2




Prüfen Sie, ob der Klemmträger hinsichtlich Fenstermechanik und der Distanz zur Fensterbank eingesetzt werden kann.

!! Stärke vom Fensterflügel:


7 mm bis max. 25 mm

Benötigt 3,5 cm Platz zu jeder Seite




3,5 cm

Glasfalz schräg:



Bestellbreite = B
Bestellhöhe = H abzgl. 56 mm

Glasfalz gerade:




Bestellbreite = B abzgl. 5 mm
Bestellhöhe = H abzgl. 56 mm



Das Distanzstück (siehe unten) ermöglicht auch bei geringer Falztiefe eine Montage des Klemmträgers SLIM. Informationen zur Mindestfalztiefe und max. Stärke des Fensterflügels entnehmen Sie bitte der Tabelle.

Dieser Zusatzartikel ist nicht standardmässig dabei und muss zusätzlich bestellt werden. Zu finden unter: [Zubehör & Ersatz](#)




Mindestfalztiefe/max. Stärke des Fensterflügels

Mindestfalztiefe	Plissee	Wabenplissee	max. zul. Stärke des Fensterflügels
ohne Distanzstück	15,0mm	18,0mm	25,0mm
ein Distanzstück	12,5mm	15,5mm	22,5mm
zwei Distanzstücke	10,0mm	13,0mm	20,0mm

Wichtige Hinweise


Bedienarten: Alle




Achtung!

Stoffbreite = Schienenbreite

Endkappen stehen über!



**Abstand Plissee – Scheibe:
mindestens 5 mm!**



Bei mehreren Anlagen nebeneinander:

Lichtschlitz (Stoffzwischenraum) zwischen den Anlagen ca. 10 mm.
Erforderlicher Schienenabstand wird vom Werk festgelegt.



**Bei F 1 und F 4 Anlagen
Montagehöhe angeben!**

Sehen Sie hierzu die Hinweise zur
Kindersicherheit